

**0680**

GLASSCHIEBETÜRSCHLOSS  
für Glasstärken von 4 - 8 mm

Zahnstange 102 mm Länge

Oberfläche: vernickelt  
Funktion: zum Aufkleben auf die  
Glasscheibe

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 3131 A  
gleichschliessend 3015 A + 3016 A  
gleichschliessend 3017 A + 3018 A + 3019 A

(auch mit Zahnstange 125 mm lieferbar.)




Abb. Laufsuh

**0677**


DRUCKSCHLOSS FÜR LAUFSCHUHE  
für Glasstärken von 6 – 8 mm

Oberfläche: verchromt  
Montage: durch Verschraubung kann  
die Laufschiene rechts  
und links montiert werden.  
Funktion: zum Einschieben in den  
Laufschuh

Verwendbar: **rechts und links**

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 3131 A



rechts und links verwendbar!



**0683**


DRUCKSCHLOSS FÜR LAUFSCHUHE für  
Glasstärken von 4 – 8 mm

Oberfläche: verchromt  
Montage: durch Verschraubung kann  
die Laufschiene rechts  
und links montiert werden.  
Funktion: zum Anschrauben an die  
Stirnkante

Verwendbar: rechts und links

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 3131 A



1 Stück bestehend aus:  
Schlossgehäuse mit Schlüssel  
Rasterplatte  
Haftfolie  
Spannklammer

**0687**


GLASSCHIEBETÜR-  
VITRINEN-SCHLOSS

für Glasstärken von 4 mm  
mit VCS-Zylinder


Oberfläche: vernickelt  
Funktion: zum Aufkleben  
auf die Glasscheibe

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 3131 A



- Zylinder baut 8 mm weniger nach vorne auf als beim Zahnstangenschloß
- Verschraubung wie bei der Zahnstange entfällt, d. h. kein Beschädigen
- oder Verkratzen der Glasscheibe



**0690**


mit Fallenriegel

für Glasstärken von 6 – 10 mm  
Oberfläche: matt verchromt  
Funktion: 2 Abzüge  
Verwendbar: **rechts**  
Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 3131 A

**0688**

GLASSCHIEBETÜRSCHLOSS  
mit Schliessdorn  
für Glasstärken von 4 – 8 mm




Oberfläche: vernickelt  
Funktion: 2 Abzüge – Betätigung des  
Schliessdorns durch Druck  
für Glasbohrung Ø 20 mm

Zubehör: 1 Mutter

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend



## 0689


mit Schliessdorn

für Glasstärken von 4 – 6 mm

Oberfläche: matt vernickelt  
 Funktion: 2 Abzüge  
 für Glasbohrung Ø 25 mm

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 3131 A




## 0670

mit Schliessdorn  
 für Glasstärke 6 mm

Oberfläche: glanzvernickelt  
 Funktion: 2 Abzüge / lad nach unten  
 für Glasbohrung Ø 20 mm

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 1507



## 366/26

Oberfläche: vernickelt  
 Funktion: zum Einbohren  
 Schließbewegung 180°  
 2 Abzüge

Zubehör: 1 Mutter, 1 Gummiring,  
 1 Fiberscheibe

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 7010 und  
gleichschliessend 7001 bis 7009



### MONTAGEANLEITUNGEN M1 bis M2

### WECHSELKERNE SEITE 11

## 365/16

mit Schliessdorn  
 für Glasstärken von 4 bis 6 mm

Oberfläche: vernickelt  
 Funktion: 2 Abzüge  
 für Glasbohrungen Ø 32 mm

Zubehör: 2 Schrauben, 1 Gummiring

Verpackung: 1 Stück

verschiedenschliessend  
gleichschliessend 7010 und  
gleichschliessend 7001 bis 7009

